

Specyfikacja produktu

Przesiewacze kontrolne

Slimline Easilift – stacje rozładunku worków 25kg

Stacja rozładunku z przesiewaczem do małych worków 25kg

Stacja Easilift, wraz z przesiewaczem Slimline 550 lub 950, wyposażona jest w pochylony stół do wygodnego postawienia worków, co umożliwia ergonomiczną pracę dzięki minimalizacji konieczności podnoszenia ciężarów. Dodatkowo zainstalowana jest osłona przeciwpylowa. Przesiany produkt z worków 25kg może trafiać do zbiorników pośrednich, zbiorników wagowych, układów transportowych lub mieszalników.



sm
siev
master®
by farleygreene

Cechy i zalety

- uchylna pokrywa - bez konieczności dźwigania ciężarów lub niekomfortowego przyłączania rękawów,
- samouszczelniająca się uszczelka silikonowa zapewniająca pyłoszczelne połączenie,
- higieniczna rama nośna o otwartych przekrojach w standardzie,
- wykonanie zgodne z normami CE, UKCA, FDA i EC 1935/2004,
- zgodne z ATEX strefa 21 II 2D,
- odporne na kurz i wodę zgodnie z normą IP-65,
- konstrukcja łatwa do mycia, higieniczna, bez zakamarków,
- bez konieczności użycia narzędzi do wymiany sita,
- złącze uziemiające z szybkim odłączaniem w standardzie,
- korpus i części stykające się wykonane w całości ze stali nierdzewnej,
- pochylony stół do odłożenia worka, aby zapewnić wychwycenie wszystkich proszków do przesiania,
- niskie koszty obsługi i eksploatacji – demontaż bez użycia narzędzi i minimalna obsługa serwisowa.

Przemysły:



Spożywczy



Farmaceutyczny



Chemiczny



Druk 3D

Opcje / akcesoria*

Układ ultradźwiękowy – eliminuje zatykanie się siatki.



Chwytnacz magnetyczny pod sitem – nawet 13 000 gaussów.



Drzwi z osłoną przeciwpylową
pionowy mechanizm podnoszący za pomocą sprężyn gazowych AISI 304S.



Wylot boczny – wylot skierowany w dół o średnicy 100 mm (modele 550).



Lokalny odciąg pyłu (elektryczny) LDEE – z odwróconym czyszczeniem filtra strumieniem powietrza.



Opcje wylotu cząstek nadmiarowych zwiększające wydajność przesiewania

OPCJA STANDARDOWA

DOSC – regulowana płyta do odrzucania nadwymiarowych cząstek.



OPCJONALNIE

BOSC – balon nadmuchiwany sterowany próżnią.



Typowe zastosowania

- Rozładunek małych worków i pojemników na materiały sypkie; proszki i granulaty spożywcze, farmaceutyczne i chemiczne.

Dostępne wykończenia

- **wykończenie spoin zewnętrznych** – galeria i lej,
- **zewnętrzne wykończenie matowe** $Ra < 0,8 \mu m$,
- **wykończenie ViwateQ®**,
- **wykończenie farmaceutyczne** $Ra < 0,2 \mu m$ (wewnątrz i na zewnątrz).

Technologia certyfikowana



farleygreene




**POMPY i
SYSTEMY**

www.pompy.pl

pompy@pompy.pl

*Więcej opcji dostępnych na życzenie




SM EASILIFT 550 i 950



DIMENSION	SM-ESL-550 (mm)	SM-ESL-950 (mm)
A	1115	1365
B	1130	1540
C	100 - 300	150 - 400
D	850	1075
E	1495	65
F	825	605
G	340	155
H	150	150

Srednica sita = 565 mm i 965 mm
*Dostepny z wylotem odpowiednim do podlaczzenia do linii próżniowej.
**W przypadku wysokości wylotu powyżej 450/300 mm może być wymagany schodek.



ELECTRICAL	SM-ESL-550	SM-ESL-950
napięcie	110-240 / 380-460	110-240 / 380-460
częstotliwość	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
moc	0,35 kW	0,9 kW
fazy	1 / 3	1 / 3
ATEX	Tak	Tak

ALL DIMS. ARE APPROX. NOT TO BE USED FOR FINAL PLANNING. FULL DRAWINGS CAN BE SUPPLIED ON REQUEST. SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME.